



**COLOR GRAF DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

CHROMALINE SISTEMA DE FOTO-ESTENCIL DIRECTO-INDIRECTO

COMPARACION EN LA ELABORACION DE LA PANTALLA



PELICULA CAPILAR O INDIRECTA:

Se obtiene solamente durabilidad regular debido a que la superficie superior del tejido no es cubierto. La película se adhiere solo a la superficie inferior, sin embargo, asegura una excelente fidelidad en la impresión. Las películas capilares son mas durables que las películas indirectas.

EMULSION DIRECTA:

Buena durabilidad debido a que ambas superficies superior e inferior son cubiertas, sin embargo la emulsión al secarse conforma el tejido produciendo una superficie desigual. Las películas rutinariamente ofrecen mejor calidad de impresión que las emulsiones directas.

PELICULA DIRECTA-INDIRECTA

Excelente durabilidad debido a que el tejido es encapsulado completamente tal como en el método de emulsión directa. La película, la cual es depositada a la superficie inferior del tejido por la emulsión, conserva la superficie inferior lisa para una excelente fidelidad en la impresión, como en los métodos de película capilar e indirecta.

PELICULA No. HILOS	ESPESOR	APLICACIÓN
B-50 100-165	.5 Mil.	Medios tonos, línea de arte en detalle y tintas UV
B-100 65 54-100	1.0 Mil.	Fines generales usando medios tonos hasta Líneas, depósito medio de tinta
B-150 opaca	1.5 Mil.	Aplicable en donde se desea una gruesa y opaca

Capa de tinta, ideal para capas de soldadura.

150-más

Grueso

B-200

graficas que

2.0 Mil. Para capas y pastas de soldadura y para

Requieran el deposito de tinta mas pesado posible

43- Mas

Grueso

Las películas directo-indirectas no son presensibilizadas y no se añejaran en almacenamiento. Toda la película directa-indirecta es embarcada en un empaque protector, el cual mantiene suspendida la película en el aire y permite su almacenamiento en cualquier posición..